


E10218



Soketli bağlantı kablosu

ADOAG032--S0002A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Koruma sınıfı III

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi TPU, şeffaf

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10218



Soketli bağlantı kablosu

ADOAG032--S0002A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Geçme bağlantı



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
mavi