


E10219



Soketli bağlantı kablosu

ADOAG032--S0005A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...85

Koruma

IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

146,6

Malzemeler

TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi

TPU, şeffaf

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

1 x LED, sarı

Çalışma

1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E10219



Soketli bağlantı kablosu


ADOAG032--S0005A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Geçme bağlantı



Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi