

E10255




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042ZDS0010A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC009

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 36 x 15 x 26

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10255



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042ZDS0010A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR / PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı



Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi