


# E10256



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042ZDS0002E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

### Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

### Mekanik özellikleri

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı

### Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

### Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

# E10256



## Soketli bağlantı kablosu


ADOAH042ZDS0002E03

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı



### Bağlantı



BN = Kablo renkleri :  
BK = kahve rengi  
BU = siyah  
mavi