

E10259





Kablolanabilir soket

SDOGH040PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11508

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 18 x 18 x 46

Malzemeler PBT

Kalıp-gövde malzemesi PBT

Somun malzemesi PA

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10259



Kablolanabilir soket

SDOGH040PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA



Bağlantı

