


Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030MSS0010B03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	--	-------------------------

Açıklamalar


Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, turuncu, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10262



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030MSS0010B03

Bağlantı



Kablo renkleri :
GN = yeşil
RD/BK = kırmızı/siyah
RD/WH = kırmızı/beyaz