


Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0005H07

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC015

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz

evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Koruma sınıfı

II

Modül/Slot başına düşen
maks. akım yükü

[A]

4

Maks. akım yükü toplamı

[A]

12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-15...80

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

18 x 54 x 82

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

E10278



Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0005H07

Port dağıtım kutusu sayısı	4
Konektör tipi	M12

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




E10278



Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0005H07

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GN/YE =	yeşil
GY =	yeşil/sarı
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı