


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-15...80
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	18 x 54 x 82
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Port dağıtım kutusu sayısı	4
Konektör tipi	M12

E10279



Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0010H07

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GN/YE =	yeşil
GY =	yeşil/sarı
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı