


Soketli bağlantı kablosu

ADOAG032--S0010A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Koruma sınıfı

III

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 65

Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi

TPU, şeffaf

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

1 x LED, sarı

Çalışma

1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E10289



Soketli bağlantı kablosu

ADOAG032--S0010A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Geçme bağlantı



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
mavi