

E10293




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0002F03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10915

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, yapışmaz kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10293



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH040MSS0002F03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; parlak; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BN =
BK =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
siyah
mavi