


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0005F03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	27 x 15 x 39
----------	------	--------------

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		Pirinç, yapışmaz kaplamalı
-----------------	--	----------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; parlak; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




E10296



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0005F03

Bağlantı



BN =
BK =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
siyah
mavi