

E10297




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0002F03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10912

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 27 x 15 x 39

Malzemeler TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi TPU, şeffaf

Somun malzemesi Pirinç, yapışmaz kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10297



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0002F03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; parlak; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
BK = kahve rengi
BU = siyah
mavi