


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005A04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Piring, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı




E10303



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005A04

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi
WH = beyaz