


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040ZDS0010A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 47

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR / PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı




E10317



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040ZDS0010A03

Bağlantı



BN =

BK =

BU =

Kablo renkleri :

kahve rengi

siyah

mavi