


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040VAS0010E02

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 27 x 15 x 39

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)




E10334



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040VAS0010E02

Bağlantı



BK =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
beyaz