


Bağlantı kablosu

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11387

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




Bağlantı kablosu

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Buchse



Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı