

E10353




Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030MSS0002A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11486

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı		III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10353



Soketli bağlantı kablosu


ADOGF030MSS0002A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi