


Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030MSS0005A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10354



Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030MSS0005A03

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi