


Soketli bağlantı kablosu

AD0GB030PLS0010E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 68
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 60
----------	------	--------------

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		PA 6 GV
-----------------	--	---------

Açıklamalar


Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PVC, turuncu, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: PA 6 GV




E10359



Soketli bağlantı kablosu

ADOGB030PLS0010E03

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN/YE =	mavi
	yeşil/sarı