


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSN0020A04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama

Ex Zone 1

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 15 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans

[nF]

0,196

Maks. dahili indüktans

[μH]

4

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 43

Malzemeler

TPU mavi

Kalıp-gövde malzemesi

TPU, mavi

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Açıklamalar

Soketler patlamaya karşı korunan alanlarda (ATEX) kullanılacağı zaman kablolama ile ilgili özel gereksinimleri vardır. İlgili kurulum düzenleme gereksinimlerine kullanıcı tarafından kesinlikle uyulması gereklidir.

Paket miktarı

1 adet

E10378



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSN0020A04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PUR / PVC, mavi, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, mavi; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz