


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0010A02

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 43
----------	------	--------------

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	--	-------------------------

Açıklamalar


Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




E10394



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0010A02

Bağlantı



BK =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
beyaz