

E10395




Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC036

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10395




Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
WH =	yeşil
YE =	beyaz
	sarı

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

