


E11428



Valf soketli ara kablo

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 24 AC/DC
Aşırı gerilim koruması	evet; (VDR)
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	78
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, sarı
----------	---------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar	vida
	Etiket

Valf soketli ara kablo

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS


Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x C DIN tipi valf, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: nikel kaplamalı pirinç; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

