


Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC022

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Elektriksel bağlantı

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

