



Soketli bağlantı kablosu

ADOAF030VAS0010E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVT128

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PVC
Kalıp-gövde malzemesi	PVC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11499



Soketli bağlantı kablosu


ADOAF030VAS0010E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
mavi