


## Kablolanabilir soket

SDOGH050MSSFKPG

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: EVC814

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



## Uygulama

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                  |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 45 AC / < 70 DC |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C)     |

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
| Koruma                 | IP 68    |

## Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]           | 29,2                    |
| Boyutlar [mm]         | 20 x 20 x 46            |
| Malzemeler            | PA                      |
| Kalıp-gövde malzemesi | PA                      |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E11511



## Kablolanabilir soket


SDOGH050MSSFKPG

### Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



### Bağlantı

