

E11512




Kablolanabilir soket

SDOAH050MSSFKPG

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: EVC815

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	29,1
Boyutlar [mm]	35 x 20 x 30
Malzemeler	PA
Kalıp-gövde malzemesi	PA
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11512



Kablolanabilir soket


SDOAH050MSSFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

