


## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0005C04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Uygulama

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo |
| Silikonsuz | evet                                                             |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 50 AC / < 60 DC |
| Koruma sınıfı               | III               |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4                 |

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
| Koruma                 | IP 67    |

## Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]           | 212,4                   |
| Boyutlar [mm]         | 15 x 26,3 x 38          |
| Malzemeler            | TPU                     |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPU                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|



## Soketli bağlantı kablosu


ADOAH040MSS0005C04

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm, ekranlı; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kitleme: Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil



### Bağlantı



|      |                  |
|------|------------------|
| BK = | Kablo renkleri : |
| BN = | siyah            |
| BU = | kahve rengi      |
| WH = | mavi             |
|      | beyaz            |