


Kablosuz erkek soket

SSTGF030MSSFPKG



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 50 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı		III
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	14,8
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E11550



Kablosuz erkek soket

SSTGF030MSSFPKG

Elektriksel bağlantı

izolasyona geçme teknolojisi: 0,14...0,38 mm²; Damar izolasyonu: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kablo kılıfı: Ø 3...5 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

