


Kablosuz erkek soket

SSTGF040MSSFPG



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	14,9
Boyutlar [mm]	12 x 12 x 35,5
Malzemeler	PA
Kalıp-gövde malzemesi	PA
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11551



Kablosuz erkek soket

SSTGF040MSSFPG

Elektriksel bağlantı

izolasyona geçme teknolojisi: 0,14...0,38 mm²; Damar izolasyonu: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kablo kılıfı: Ø 3...5 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

