


Y-dağıtıcı

Safety splitter box



Uygulama

Dizayn

arıza emniyetli sensörlerin sahte seri bağlantısı için T-parça

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	31,4
Malzemeler		PUR
Kalıp-gövde malzemesi		PUR
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Y-dağıtıcı

Safety splitter box

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı