


E11570



Dağıtım kutusu

ZDO6H057MSS00,5H09

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz

evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Koruma sınıfı

II

Modül/Slot başına düşen
maks. akım yükü

[A]

4

Maks. akım yükü toplamı

[A]

12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-15...80

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

18 x 54 x 100

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Port dağıtım kutusu sayısı

6

Konektör tipi

M12

E11570



Dağıtım kutusu

ZDO6H057MSS00,5H09

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	6 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Kablo: 0,5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GN/YE =	yeşil
GY =	yeşil/sarı
PK =	gri
RD =	pembe
WH =	kırmızı
YE =	beyaz
	sarı