


Bağlantı kablosu

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 50

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	113,9
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, PVC, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x Sub D, düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

54321



9876

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E11572



Bağlantı kablosu

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Bağlantı

