


CAN bus sonlandırma dirençli erkek soket

SSTGH050ZDAFKPG



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	CAN Bus

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	8,39
Boyutlar	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Açıklamalar	CAN Bus sonlandırma direnci (120 Ω) M12 sokete entegre edilmiştir.
Paket miktarı	1 adet

E11590




CAN bus sonlandırma dirençli erkek soket

SSTGH050ZDAFKPG

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: ...0,6 Nm



Bağlantı

