


T-Soket

T SPLITTER M12/2XUS



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	3
Maks. akım yükü toplamı	[A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	39,7
Malzemeler		PUR
Kalıp-gövde malzemesi		PUR
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Aksesuarlar

Parçalar	Koruma kapakları: 1
----------	---------------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

T-Soket

T SPLITTER M12/2XUS

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı