


Bağlantı kablosu

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Koruma	IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PVC
Kalıp-gövde malzemesi	PVC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11644




Bağlantı kablosu

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

