


E11645



Soketli bağlantı kablosu

ADOAO140MSS0002B11



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	197,2
Boyutlar [mm]	45 x 20 x 49
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11645



Soketli bağlantı kablosu


ADOAO140MSS0002B11

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M16, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	kullanılmıyor
U:	kullanılmıyor
	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı
RD =	kırmızı