


E11656



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030MSS0005H03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E11656



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030MSS0005H03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
YE =	yeşil
	sarı