


Y-bağlantı kablosu

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC503

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 3-1 giriş kablosu gri
3-2 octavis kablosu siyah

Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	65
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı	2

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Y-bağlantı kablosu


YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,25 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Bağlantı

