


Dökme kablo

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Uygulama

Sistem

Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...90

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

1612

Hareketli kablo kanallarına
uygunluk

evet

Hareketli kablo kanallarına
uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay
ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 5 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 50 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP