


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSN0002A04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama

Ex Zone 1

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 15 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

27 x 15 x 39

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Açıklamalar

Soketler patlamaya karşı korunan alanlarda (ATEX) kullanılacağı zaman kablolama ile ilgili özel gereksinimleri vardır.

İlgili kurulum düzenleme gereksinimlerine kullanıcı tarafından kesinlikle uyulması gereklidir.

Paket miktarı

1 adet

E11693



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH040MSN0002A04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PUR / PVC, mavi, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN =
GY =
WH =

Kablo renkleri :
kahve rengi
gri
beyaz