


T-Soket

Y-splitter/STM12/2xUS



Uygulama

Dizayn

Basınç sensörleri için PNI

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	3
Maks. akım yükü toplamı	[A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	38
Malzemeler		PUR

Açıklamalar

Açıklamalar	yönlendirme dikey A/B konektörler (dikey sensör için)
Paket miktarı	1 adet

T-Soket

Y-splitter/STM12/2xUS

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

