

E11716




Kablosuz erkek soket

SSTGH050VASFPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11859

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 125 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	20 x 20 x 52
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Somun malzemesi		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E11716



Kablosuz erkek soket


SSTGH050VASFPKG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

