


Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC005

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz

evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Koruma sınıfı

II

Modül/Slot başına düşen
maks. akım yükü

[A]

4

Maks. akım yükü toplamı

[A]

12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-15...80

Koruma

IP 67

Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Mekanik özellikleri


Boyutlar	[mm]	28 x 60 x 125
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Port dağıtım kutusu sayısı		6
Konektör tipi		M12

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



E11722



Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

