


Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H07

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC021

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz

evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Koruma sınıfı

II

Modül/Slot başına düşen
maks. akım yükü

[A]

4

Maks. akım yükü toplamı

[A]

12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-15...80

Koruma

IP 67



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H07

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Port dağıtım kutusu sayısı	8
Konektör tipi	M12

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



E11723



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H07

Bağlantı

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı