


Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H11

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC022

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz

evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Koruma sınıfı

II

Modül/Slot başına düşen
maks. akım yükü

[A]

4

Maks. akım yükü toplamı

[A]

12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-15...80

Koruma

IP 67



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H11

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Port dağıtım kutusu sayısı	8
Konektör tipi	M12

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



E11732



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0005H11

Bağlantı

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
PK =	gri
RD =	pembe
WH =	kırmızı
YE =	beyaz
	sarı