


Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC011

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz

evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Koruma sınıfı

II

Modül/Slot başına düşen
maks. akım yükü

[A]

4

Maks. akım yükü toplamı

[A]

10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-15...80

Koruma

IP 67

Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Mekanik özellikleri


Boyutlar	[mm]	28 x 60 x 152
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M12

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

E11734



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

