


Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC002

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...80
Koruma		IP 67

Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	28 x 60 x 118
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Port dağıtım kutusu sayısı		4
Konektör tipi		M12

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



E11735



Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

