


# E11738



## Soketli bağlantı kablosu

ADOGK120MSS0015H12



### Uygulama

|        |            |
|--------|------------|
| Sistem | Halojensiz |
|--------|------------|

### Elektriksel özellikleri

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V] | < 63 AC/DC |
|----------------------|------------|

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
| Koruma                 | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]           | 2027                    |
| Boyutlar [mm]         | 26 x 26 x 85            |
| Malzemeler            | PUR siyah               |
| Kalıp-gövde malzemesi | PUR                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Sıkıştırma torku [Nm] | 2                       |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E11738



## Soketli bağlantı kablosu


ADOGK120MSS0015H12

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



### Bağlantı

|    |       |
|----|-------|
| 1  | WH    |
| 2  | GN    |
| 3  | YE    |
| 4  | GY    |
| 5  | GY/PK |
| 6  | RD/BU |
| 7  | WH/GN |
| 8  | BN/GN |
| 9  | BU    |
| 10 |       |
| 11 | BN    |
| 12 | YE/GN |

|      |                  |
|------|------------------|
| BN = | Kablo renkleri : |
| BU = | kahve rengi      |
| GN = | mavi             |
| GY = | yeşil            |
| PK = | gri              |
| RD = | pembe            |
| WH = | kırmızı          |
| YE = | beyaz            |
|      | sarı             |