


E11741



Soketli bağlantı kablosu

ADOAK120MSS0015H12



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 63 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

2055

Boyutlar

[mm]

51 x 26 x 70

Malzemeler

PUR siyah

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Sıkıştırma torku

[Nm]

2

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet



Soketli bağlantı kablosu


ADOAK120MSS0015H12

Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	GY/PK
6	RD/BU
7	WH/GN
8	BN/GN
9	BU
10	
11	BN
12	YE/GN

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
PK =	gri
RD =	pembe
WH =	kırmızı
YE =	beyaz
	sarı